

DS Botosani, Ocolul Silvic Botosani															
Ocolul Silvic Botosani Nr.Lot=BT-25-BO-618, Sort=GATER B, Sp=TEI, Diam = 25..74 cm, D.mediu = 39,9 cm, V.brut = 48,76 mc, V.net = 48,76 mc, data lot =28.07.2025, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Accidentale I, NrApv:808 (Coloana Plăcuță reprezintă plăcuța bătută pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
224	TE	80802	37	6,4	0,69	0,69	B	259	TE	80839	74	3,3	1,42	1,42	B
225	TE	80805	35	4,6	0,44	0,44	B	260	TE	80840	35	7	0,67	0,67	B
226	TE	80806	35	4,6	0,44	0,44	B	261	TE	80841	28	5,8	0,36	0,36	B
227	TE	80807	49	7	1,32	1,32	B	262	TE	80842	38	7	0,79	0,79	B
228	TE	80808	49	5,5	1,04	1,04	B	263	TE	80843	40	7	0,88	0,88	B
229	TE	80809	39	4,7	0,56	0,56	B	264	TE	80844	35	2,3	0,22	0,22	B
230	TE	80810	25	4	0,2	0,2	B	265	TE	80845	37	7	0,75	0,75	B
231	TE	80811	26	6,2	0,33	0,33	B	266	TE	80846	29	6,7	0,44	0,44	B
232	TE	80812	30	5,1	0,36	0,36	B	267	TE	80847	31	4	0,3	0,3	B
233	TE	80813	37	7	0,75	0,75	B	268	TE	80848	46	6	1	1	B
234	TE	80814	34	7	0,64	0,64	B	269	TE	80849	42	6	0,83	0,83	B
235	TE	80815	38	7	0,79	0,79	B	270	TE	80850	38	6	0,68	0,68	B
236	TE	80816	31	6,5	0,49	0,49	B	271	TE	80851	35	5	0,48	0,48	B
237	TE	80817	42	4,6	0,64	0,64	B	272	TE	80852	35	4,3	0,41	0,41	B
238	TE	80818	40	3,4	0,43	0,43	B	273	TE	80853	26	5,4	0,29	0,29	B
239	TE	80819	34	2	0,18	0,18	B	274	TE	80854	29	4,8	0,32	0,32	B
240	TE	80820	35	2,8	0,27	0,27	B	275	TE	80855	65	2,3	0,76	0,76	B
241	TE	80821	38	6,3	0,71	0,71	B	276	TE	80856	49	7,4	1,39	1,39	B
242	TE	80822	40	7	0,88	0,88	B	277	TE	80857	40	3,1	0,39	0,39	B
243	TE	80823	47	5	0,87	0,87	B	278	TE	80858	26	3,7	0,2	0,2	B
244	TE	80824	52	5,1	1,08	1,08	B	279	TE	80859	47	6	1,04	1,04	B
245	TE	80825	50	7	1,37	1,37	B	280	TE	80860	44	5	0,76	0,76	B
246	TE	80826	46	7	1,16	1,16	B	281	TE	80861	34	6	0,54	0,54	B
247	TE	80827	50	7	1,37	1,37	B	282	TE	80862	39	5	0,6	0,6	B
248	TE	80828	34	6,9	0,63	0,63	B	283	TE	80867	30	2,5	0,18	0,18	B
249	TE	80829	46	6,9	1,15	1,15	B	284	TE	80868	40	7	0,88	0,88	B
250	TE	80830	40	6,3	0,79	0,79	B	285	TE	80883	42	5,2	0,72	0,72	B
251	TE	80831	48	7	1,27	1,27	B	286	TE	80884	45	5,5	0,87	0,87	B
252	TE	80832	50	5	0,98	0,98	B	287	TE	80885	38	2,3	0,26	0,26	B
253	TE	80833	56	7	1,72	1,72	B	288	TE	80886	34	7	0,64	0,64	B
254	TE	80834	36	1,9	0,19	0,19	B	289	TE	80887	40	4,6	0,58	0,58	B
255	TE	80835	29	6	0,4	0,4	B	290	TE	80888	30	5	0,35	0,35	B
256	TE	80836	55	4	0,95	0,95	B	291	TE	80889	42	4,4	0,61	0,61	B
257	TE	80837	48	7	1,27	1,27	B	292	TE	80890	50	4,65	0,91	0,91	B
258	TE	80838	40	7	0,88	0,88	B								